



Traukos spinta darbui su pavojingomis medžiagomis Comfort Line, Plotis: 1500mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	981132 1500
GTIN	4054923258495
Produktų klasė	96G

Aprašymas

Modelis:

Tvirta **rėminė konstrukcija iš aliuminio vamzdžių**. Anoduotas paviršius itin atsparus chemikalams.

- Šoninis 5 mm įstiklinimas ESG (vientisas apsauginis stiklas).
- Išpučiamo oro kontrolė ir švelnus neakinantis apšvietimas su įjungimo - išjungimo mygtuku.
- 5 m laidas su kištuku.
- Efektyvus kenksmingų medžiagų šalinimas dėl specialios technologijos, sukuriančios oro užuolaidą patalpoje.
- Optimali ventiliacija, atsparumas chemikalams.
- Oro išmetimo angos NW250 viršutinėje zonoje, skirtos prijungimui prie stacionarių ventiliacijos sistemų.
- Su LED apšvietimu (500 lx ant darbinio paviršiaus).

Paskirtis:

Tinka visiems perpylimo, valymo bei klijavimo darbams, naudojant pavojingas medžiagas.

Traukos spintos darbui su pavojingomis medžiagomis užtikrina aukščiausią saugumą ir sveikatos apsaugą. Išlaikomos leistinos darbo vietų ribinės vertės, nes į darbo aplinkos orą nepatenka jokie garai, dujos bei kitos pavojingos medžiagos. Laikantis saugos nurodymų, patalpoje nesusidaro jokie sprogieji garų bei oro junginiai.

Standartas:

Lufttechnische Prüfung nach DIN EN 14 175 Teil 3 (Baumusterprüfverfahren für Abzüge, Abs. 5.4, Robustheit des Rückhaltevermögens).

Tiekimo sudėtis:

Su darbataliu iš nerūdijančiojo plieno.

Pastaba:

Reikia prijungti stacionarias ventiliacijos sistemas.

Techninis aprašymas

Gylis	750 mm
Naud. aukštis	1100 mm
Plotis	1500 mm
Aukštis	1400 mm
Svoris	163 kg
Oro išmetimo angų skaičius	1
Reikalingas ištraukiamo oro kiekis	895 m ³ /h
Oro išmetimo angos Ø	250 mm
Diferencinis slėgis, tenkantis vienai ištraukiamojo oro angai	1,4 mbar
Produkto rūšis	Traukos spintos darbui su pavojingomis medžiagomis