



## Traukos spinta darbui su pavojingomis medžiagomis High Line, Plotis: 1500mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

981134 1500

GTIN

4054923258501

Produktų klasė

96G

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirta **rėminė konstrukcija iš aliuminio vamzdžių**. Anoduotas paviršius itin atsparus chemikalams.

- Šoninis 5 mm įstiklinimas ESG (vientisas apsauginis stiklas).
- Išpučiamo oro kontrolė ir švelnus neakinantis apšvietimas su įjungimo - išjungimo mygtuku.
- 5 m laidas su kištuku.
- Efektyvus kenksmingų medžiagų šalinimas dėl specialios technologijos, sukuriančios oro užuolaidą patalpoje.
- Optimali ventiliacija, atsparumas chemikalams.
- Oro išmetimo angos NW250 viršutinėje zonoje, skirtos prijungimui prie stacionarių ventiliacijos sistemų.
- Su LED apšvietimu (500 lx ant darbinio paviršiaus).

#### Paskirtis:

**Tinka visiems perpylimo, valymo bei klijavimo darbams, naudojant pavojingas medžiagas.**

Traukos spintos darbui su pavojingomis medžiagomis užtikrina aukščiausią saugumą ir sveikatos apsaugą. Išlaikomos leistinos darbo vietų ribinės vertės, nes į darbo aplinkos orą nepatenka jokie garai, dujos bei kitos pavojingos medžiagos. Laikantis saugos nurodymų, patalpoje nesusidaro jokie sprogieji garų bei oro junginiai.

**Standartas:**

Lufttechnische Prüfung nach DIN EN 14 175 Teil 3 (Baumusterprüfverfahren für Abzüge, Abs. 5.4, Robustheit des Rückhaltevermögens).

**Tiekimo sudėtis:**

Su darbataliu iš nerūdijančiojo plieno ir 2 apsaugotų kontaktų kištukiniais lizdais (230 V) ryšio priemonių prijungimui.

**Pastaba:**

Reikia prijungti stacionarias ventiliacijos sistemas.

**Techninis aprašymas**

Plotis	1500 mm
Svoris	163 kg
Naud. aukštis	1100 mm
Aukštis	1400 mm
Gylis	750 mm
Oro išmetimo angos $\emptyset$	250 mm
Oro išmetimo angų skaičius	1
Reikalingas ištraukiamo oro kiekis	895 m <sup>3</sup> /h
Diferencinis slėgis, tenkantis vienai ištraukiamojo oro angai	1,4 mbar
Produkto rūšis	Traukos spintos darbui su pavojingomis medžiagomis