



Nuo įpjovimo ir karščio saugančių pirštinių pora TAEKI 6750, Pirštinių dydis: 8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	094610 8
GTIN	405990410844
Produktų klasė	09H

Aprašymas

Modelis:

TAEKI 6750. Papildomai nedengtos nuo įpjovimo ir karščio saugančios pirštinės su sustiprintu tarpnykščiu. **Apsaugą nuo kontaktinio karščio iki maždaug 250 °C** (maks. 15 sekundžių) užtikrina specialūs mezgimo siūlai. Sunkios, bet **malonios nešioti**.

Standartas:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Imti alyvuotiems daiktams	nėra
Guminis apvalkalas	ne
Apsauga nuo karščio	labai gerai
Pirštinių dydis	8
Tinkama forma	gerai

EN 388 Atsparumas įpjovimams	5
Kvėpuoja	labai gerai
EN 407 B: Atsparumas kontaktinei šilumai (kontaktinė temperatūra > 15 s)	250 °C
EN 388 Atsparumas įplėšimams	4
EN 388 Atsparumas pradūrimui	2
be silikono	taip
Lietimo pojūtis	vidutiniškai
Imti drėgniems daiktams	nėra
EN 388 Atsparumas dilimui	4
Apsaugo nuo šalčio	nėra
Be DMF	taip
Apsaugos kategorija	Kategorija III
Pirštinių rūšis	Karščiui atsparios pirštinės
Pirštinių savybės	Be DMF
Pirštinių savybės	sustiprintas tarpnykštis
Pirštinių savybės	Be silikono
Pirštinių savybės	Atsparumo karščiui lygis X
EN 388	3X42C
EN 407	X2XXXX
Kontaktinė šiluma iki	250 °C
Pagrindo medžiaga	Taeki
Dangos variantai	be dangos
Spalva	geltonas
Paskirtis	daugkartin.
Turinys	10
Pritaikymo sritys	Allround
Apsaugo nuo karščio iki	250 °C
CE	2541
Norma	EN 407

Svoris	43,8 g
Produkto rūšis	Karščiui atsparios pirštinės