

Surinkimo vonia 60 l statinaitėms cinkuota, su grotelėmis, Statinių skaičius x talpa (l): 2X60



Užsakymo data

Užsakymo numeris	981210 2X60
GTIN	4052462036123
Produktų klasė	96U

Aprašymas

Modelis:

Iš 3 mm lakštinio plieno. Apačios aukštis 100 mm. Su cinkuotomis grotelėmis. Karštai cinkuota pagal EN ISO 1461.

Paskirtis:

60 litrų statinių ir mažųjų konteinerių saugus laikymas ir pildymas. **Degiems skysčiams**, kurių GHS kategorijos yra 1 - 3, ir **pavojingiems vandeniui skysčiams**, kurių GHS kategorijos yra 1 - 4.

Standartas:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Pastaba:

Ožius 60 l statinėms rasite Nr. 981490.

Techninis aprašymas

Svoris	37 kg
Statinių skaičius	2
Surenkamas tūris	61 l
Plotis	800 mm

Statinės turinys	60 l
Kiek telpa 60 litrų statinių	2
Gylis	500 mm
Aukštis	290 mm
Paskirstyta apkrova	1000 kg/m ²
medžiagos storis	3 mm
Medžiaga	cinkuotas
Laikymas	Leidžiama sandėliuoti graužiančias medžiagas
Laikymas	Leidžiama sandėliuoti degias medžiagas
Laikymas	Draudžiama sandėliuoti degias medžiagas
Laikymas	Pavojingumo vandeniui klasė 1-3
Produkto rūšis	Surinkimo vonelė