



Apsauginė spinta S-Classic tipas 90, Plotis: 600mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	981025 600
GTIN	2050001769237
Produktų klasė	96G

Aprašymas

Modelis:

Spintos korpusas iš lakštinio plieno su integruota durų reguliavimo sistema, vidinė dalis su chemikalams atsparia danga.

- **Lentynas galima tvirtinti kas 32 mm.**
- **Surinkimo vonelė (StawaR).**
- **Su oro išmetimo vamzdžiu (NW 75).**
- **Kartu su durų fiksavimu.**
- **Rakinama profiliuota puscilindre spyna, kurią galima integruoti į patalpos užraktų sistemą. Netinka Hoffmann užraktų sistemoms.**
- **Su 4 reguliuojamais varžtais nedideliems grindų nelygumams išlyginti.**

1-ą durų

Paskirtis:

Saugus degių pavojingų medžiagų sandėliavimas darbo patalpose.

Standartas:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Tiekimo sudėtis:

Spinta su 3 lentynomis, perforuoto lakšto įdėklis ir apatine surinkimo vonele plastikine danga, 1 techninės priežiūros instrukcija.

Spalva:

Spintos korpusas ir durys pasirinktinai šviesiai pilkos RAL7035 **arba** ryškiai geltonos RAL1004, **dažytos miltelinu būdu.**

Pastaba:

Būtina reguliariai (kasmet) atlikti apsauginių spintų techninę priežiūrą ir patikrinti jų saugumą bei techninę būklę.

Techninis aprašymas

Lentynų skaičius	3
Apatinių surinkimo vonių kiekis	1
Aukštis	1968 mm
Lentynos keliamoji galia	75 kg
Naudingas plotis	450 mm
Perforuoto lakšto įdėklų kiekis	1
Plotis	596 mm
Apatinės surinkimo vonelės talpa	22 l
Svoris	278 kg
Naud. aukštis	1742 mm
Gylis	616 mm
Naudingasis gylis	524 mm
Reguliuojamas aukštis kas	32 mm
Atsparumas ugniai	90 min
Produkto rūšis	Apsauginė spinta