



Apsauginė spinta Q-Classic tipas 30, Plotis: 600mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	981035 600
GTIN	4054923086395
Produktų klasė	96G

Aprašymas

Modelis:

Spintos korpusas, dengtas melamino derva, ugniai atsparios specialios plokštelės, durų priekis iš lakštinio plieno.

- **Lentynos laikikliai pritvirtinti kas 32 mm.**
- **Surinkimo vonelė (StawaR).**
- **Su oro išmetimo vamzdžiu (NW 75).**
- **Rakinama profiliuota puscilindre spyna, kurią galima integruoti į patalpos užraktų sistemą. Netinka Hoffmann užraktų sistemoms.**

Su gilyn pastumiamu cokoliu. 1-ą durų

Paskirtis:

Nedidelių pavojingų medžiagų kiekių sandėliavimas darbo patalpose.

Standartas:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **30 Minuten feuerbeständig (nach Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Tiekimo sudėtis:

Spinta su 3 lentynomis, perforuoto lakšto įdėklų ir apatine surinkimo vonele plastikine dangą, 1 techninės priežiūros instrukcija.

Spalva:

Spintos korpusas antracito pilkumo RAL 7016, durys **ryškiai mėlynos RAL 5005.**

Pastaba:

Būtina reguliariai (kasmet) atlikti apsauginių spintų techninę priežiūrą ir patikrinti jų saugumą bei techninę būklę.

Techninis aprašymas

Apatinės surinkimo vonelės talpa	22 l
Lentynos keliamoji galia	75 kg
Gylis	620 mm
Aukštis	1947 mm
Naudingasis gylis	519 mm
Svoris	164 kg
Perforuoto lakšto įdėklų kiekis	1
Apatinių surinkimo vonių kiekis	1
Plotis	564 mm
Lentynų skaičius	3
Naudingas plotis	450 mm
Naud. aukštis	1626 mm
Reguliuojamas aukštis kas	32 mm
Spalvos pasirinkimas	Korpusas RAL 7016, priekinės dalies – RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Atsparumas ugniai	30 min
Produkto rūšis	Apsauginė spinta