

**Pirštinių pora 6705, Pirštinių dydis: 7****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 094530 7 |
| GTIN | 4059904096592 |
| Produktų klasė | 09H |

Aprašymas**Modelis:**

6705. PU sluoksnis suteikia lankstumo ir gerą ventilaciją dirbant drėgnoje, bet nealyvuotoje aplinkoje.

Detalus aprašymas:

Nuo įpjovimų saugančios pirštinės (5 klasės) - **puikus kainos ir kokybės santykis..**

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|--------------|
| EN 388 Atsparumas įplėšimams | 4 |
| Imti drėgniems daiktams | vidutiniškai |
| EN 388 Atsparumas įpjovimams | 5 |
| Imti alyvuotiems daiktams | vidutiniškai |

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Be DMF | ne |
| Kvėpuoja | gerai |
| Pirštinių dydis | 7 |
| EN 388 Atsparumas dilimui | 4 |
| Apsauga nuo karščio | gerai |
| be silikono | taip |
| Dangos medžiaga | PU (poliuretanai) |
| Lietimo pojūtis | gerai |
| EN 388 Atsparumas pradūrimui | 2 |
| Tinkama forma | gerai |
| Apsaugos kategorija | Kategorija II |
| Pirštinių rūšis | Universalios pirštinės |
| Turinys | 10 |
| Mezgimo technologija | 13G |
| EN 388 | 4442C |
| EN 407 | X1XXXX |
| Pagrindo medžiaga | Taeki |
| Danga | PU |
| Dangos variantai | Vidinis paviršius |
| Pritaikymo sritys | Allround |
| Spalva | juoda / pilka |
| Norma | EN 407 |
| Svoris | 31,8 g |
| Paskirtis | daugkartin. |
| Apsaugos klasė nuo įpjovimų | C |
| Produkto rūšis | Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės |