



## Nuo įpjovimo ir karščio saugančių pirštinių pora TAEKI 6750, Pirštinių dydis: 10



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	094610 10
GTIN	4059904104907
Produktų klasė	09H

### Aprašymas

#### Modelis:

**TAEKI 6750.** Papildomai nedengtos **nuo įpjovimo ir karščio saugančios pirštinės** su sustiprintu tarpnykščiu. **Apsaugą nuo kontaktinio karščio iki maždaug 250 °C** (maks. 15 sekundžių) užtikrina specialūs mezgimo siūlai. Sunkios, bet **malonios nešioti**.

#### Standartas:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

#### Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

### Techninis aprašymas

Apsaugo nuo šalčio	nėra
Apsauga nuo karščio	labai gerai
EN 388 Atsparumas dilimui	4
Guminis apvalkalas	ne

be silikono	taip
Be DMF	taip
EN 388 Atsparumas įpjovimams	5
Tinkama forma	gerai
EN 388 Atsparumas pradūrimui	2
Kvėpuoja	labai gerai
Imti alyvuotiems daiktams	nėra
EN 388 Atsparumas įplėšimams	4
Lietimo pojūtis	vidutiniškai
EN 407 B: Atsparumas kontaktinei šilumai (kontaktinė temperatūra > 15 s)	250 °C
Pirštinių dydis	10
Imti drėgniems daiktams	nėra
Pirštinių rūšis	Karščiui atsparios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija III
Pirštinių savybės	Be DMF
Pirštinių savybės	sustiprintas tarpnykštis
Pirštinių savybės	Be silikono
Pirštinių savybės	Atsparumo karščiui lygis X
EN 388	3X42C
EN 407	X2XXXX
Kontaktinė šiluma iki	250 °C
Pagrindo medžiaga	Taeki
Dangos variantai	be dangos
Spalva	geltonas
Paskirtis	daugkartin.
Turinys	10
Pritaikymo sritys	Allround
Apsaugo nuo karščio iki	250 °C
CE	2541

Norma	EN 407
Svoris	43,8 g
Produkto rūšis	Karščiui atsparios pirštinės