


Garant**Vientisa dantytą viršutinę lūpa, Tipui: 125GS****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	361123 125GS
GTIN	4045197985941
Produktų klasė	310

Aprašymas**Modelis:**

Užspaudimo lygis 4 mm aukščio ir 3 mm kontaktine plokštuma.

Paskirtis:

Idealiai tinka sudėtingiems pjovimo darbams.

Tinka:

5 ašių spaustuvo rinkinys Nr. 361100 ir užspaudimo moduliai Nr. 361105 – 361110.

Tiekimo sudėtis:

Su tvirtinimo varžtais.

Pastaba:

Tipas GS, dantytas ir lygus užspaudimo lygis

Techninis aprašymas

Atitinka spalvinį žymėjimą	Xpent1-2
Ilgis l_1	3 mm
Žiaunų ilgis l	68,5 mm
Ilgis l_2	3 mm
Žiaunų plotis b	125 mm
Aukštis h_1	5 mm

Žiaunų aukštis h	45 mm
Aukštis h ₂	5 mm
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai