



## Surinkimo vonia, skirta 1000-l-IBC su pagrindu PE, Skaičius IBC × IBC talpa (l): 1X1000



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

981445 1X1000

GTIN

4250101106743

Produktų klasė

96V

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš polietileno (PE) - lengvas, atsparus oro poveikiui, tvirtas.

#### Paskirtis:

Saugiai laikyti konteinerius **IBC** (Intermediate Bulk-Container) ir **KTC** (Kubische Tank-Container).

**Laikyti vandenį teršiančius skysčius, kurių GHS kategorija yra 1-4.** Ypač **atspari rūgštims, šarmams** ir alyvoms. Priklausomai nuo IBC/KTC paties svorio tinka skysčiams, kurių maksimalus specifinis svoris yra 1800 kg/m<sup>3</sup>. **Draudžiama laikyti degias medžiagas** (galioja Vokietijoje).

#### Standartas:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Laikymas: Sandėliavimas, pavojingumo vandeniui klasė 1-3

Surenkamas tūris: 1000 l

Aukštis: 970 mm

Plotis: 1430 mm

Gylis: 1430 mm

Atskiros vietos keliamoji galia: 2000 kg

Svoris: 96 kg

### Techninis aprašymas

Plotis	1430 mm
Surenkamas tūris	1000 l
Gylis	1430 mm
Atskiros vietos keliamoji galia	2000 kg
Aukštis	970 mm
Svoris	96 kg
IBC turinys	1000 l
Laikymas	Leidžiama sandėliuoti graužiančias medžiagas
Laikymas	Draudžiama sandėliuoti degias medžiagas
Laikymas	Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas
Laikymas	Sandėliavimas, pavojingumo vandeniui klasė 1-3
Produkto rūšis	Surinkimo vonelė