



Surinkimo vonia 60 l statinaitėms su grotelėmis PE, Statinių skaičius × talpa (l) / tipas: 2X60/F



Užsakymo data

Užsakymo numeris	981370 2X60/F
GTIN	4250101102271
Produktų klasė	96V

Aprašymas

Modelis:

Iš polietileno (PE) - lengvas, atsparus oro poveikiui, tvirtas. Kūginės formos: ant grotelių statoma apačia yra didesnė negu vonios apačioje. Naudojant groteles, galima pastatyti ir 2 statines.

Paskirtis:

Be cokolinių kojelių - statyti tiesiai ant žemės arba euro padėklo. Tipo F dydis: su 4 cokolinėmis kojelėmis (apačios aukštis 100 mm) - transportavimui įmonės viduje su keltu / krautu.

Draudžiama laikyti degias medžiagas (draudimas galioja Vokietijoje).

Standartas:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Pastaba:

Ožius 60 l statinėms rasite Nr. 981490.

Techninis aprašymas

Gylis	525 mm
Statinių skaičius	2

Aukštis	330 mm
Statinės turinys	60 l
Plotis	725 mm
Surenkamas tūris	60 l
Leistinoji apkrova	150 kg
Su cokolinėmis kojėlėmis	taip
Laikymas	Draudžiama sandėliuoti degias medžiagas
Laikymas	Leidžiama sandėliuoti graužiančias medžiagas
Laikymas	Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas
Laikymas	Sandėliavimas, pavojingumo vandeniui klasė 1-3
Produkto rūšis	Surinkimo vonelė