



Surinkimo vonia, skirta 1000-l-IBC su grotelėmis PE, Skaičius IBC x IBC talpa (I): 2X1000



Užsakymo data

Užsakymo numeris	981465 2X1000
GTIN	4250101100543
Produktų klasė	96V

Aprašymas

Modelis:

Iš polietileno (PE) - lengvas, atsparus oro poveikiui, tvirtas.

Paskirtis:

Saugiai laikyti konteinerius **IBC** (Intermediate Bulk-Container) ir **KTC** (Kubische Tank-Container). **Laikyti vandenį teršiančius skysčius, kurių GHS kategorija yra 1-4.** Ypač **atspari rūgštims, šarmams** ir alyvoms. Priklausomai nuo IBC/KTC paties svorio tinka skysčiams, kurių maksimalus specifinis svoris yra 1800 kg/m³. **Draudžiama laikyti degias medžiagas** (galioja Vokietijoje).

Standartas:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Techninis aprašymas

Gylis	1320 mm
Aukštis	610 mm
Leistinoji apkrova	4000 kg
IBC turinys	1000 l
Surenkamas tūris	1000 l

Plotis	2530 mm
Laikymas	Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas
Laikymas	Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas
Laikymas	Draudžiama sandėliuoti degias medžiagas
Laikymas	Sandėliavimas, pavojingumo vandeniui klasė 1-3
Produkto rūšis	Surinkimo vonelė