

Surinkimo vonia, skirta 1000 l IBC cinkuota, Skaičius IBC × IBC talpa (l): 1X1000



Užsakymo data

Užsakymo numeris	981300 1X1000
GTIN	4052462000292
Produktų klasė	96U

Aprašymas

Modelis:

Iš 3 mm lakštinio plieno. Apačios aukštis 100 mm.

Su cinkuotomis grotelėmis.

Karštai cinkuota pagal EN ISO 1461.

Paskirtis:

Saugiai laikyti konteinerius **IBC** (Intermediate Bulk-Container) ir **KTC** (Kubische Tank-Container).

Degiems skysčiams, kurių GHS kategorijos yra 1 - 3, ir **pavojingiems vandeniui skysčiams**, kurių GHS kategorijos yra 1 - 4.

Standartas:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Techninis aprašymas

Dažytos vonios masė	180 kg
Kiek telpa IBC/KTC	1
Aukštis	630 mm

Gylis	1460 mm
Surenkamas tūris	1000 l
IBC skaičius	1
Plotis	1460 mm
Cinkuotos vonios masė	194 kg
Paskirstyta apkrova	1000 kg/m ²
medžiagos storis	3 mm
Medžiaga	cinkuotas
Laikymas	Leidžiama sandėliuoti graužiančias medžiagas
Laikymas	Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas
Laikymas	Draudžiama sandėliuoti graužiančias medžiagas
Laikymas	Pavojingumo vandeniui klasė 1-3
Produkto rūšis	Surinkimo vonelė