

Surinkimo vonia 60 l statinaitėms dažyta, su grotelėmis, Statinių skaičius x talpa (l): 4X60



Užsakymo data

Užsakymo numeris	981215 4X60
GTIN	2050001937520
Produktų klasė	96U

Aprašymas

Modelis:

Iš 3 mm lakštinio plieno. Apačios aukštis 100 mm. Su cinkuotomis grotelėmis.

Paskirtis:

60 litrų statinių ir mažųjų konteinerių saugus laikymas ir pildymas. **Degiems skysčiams**, kurių GHS kategorijos yra 1 - 3, ir **pavojingiems vandeniui skysčiams**, kurių GHS kategorijos yra 1 - 4.

Standartas:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Spalva:

Standartiškai šviesiai mėlynas RAL 5012.

Pastaba:

Ožius 60 l statinėms rasite Nr. 981490.

Techninis aprašymas

Aukštis	220 mm
Statinės turinys	60 l
Statinių skaičius	4

Surenkamas tūris	61 l
Svoris	46 kg
Gylis	800 mm
Plotis	900 mm
Kiek telpa 60 litrų statinių	4
Paskirstyta apkrova	1000 kg/m ²
medžiagos storis	3 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Laikymas	Draudžiama sandėliuoti graužiančias medžiagas
Laikymas	Leidžiama sandėliuoti degias medžiagas
Laikymas	Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas
Laikymas	Pavojingumo vandeniui klasė 1-3
Produkto rūšis	Surinkimo vonelė