

Surinkimo vonia, skirta 1000 l IBC cinkuota, Skaičius IBC × IBC talpa (I): 2X1000



Užsakymo data

Užsakymo numeris	981300 2X1000
GTIN	4052462000599
Produktų klasė	96U

Aprašymas

Modelis:

Iš 3 mm lakštinio plieno. Apačios aukštis 100 mm.

Su cinkuotomis grotelėmis.

Karštai cinkuota pagal EN ISO 1461.

Paskirtis:

Saugiai laikyti konteinerius **IBC** (Intermediate Bulk-Container) ir **KTC** (Kubische Tank-Container).

Degiems skysčiams, kurių GHS kategorijos yra 1 - 3, ir **pavojingiems vandeniui skysčiams**, kurių GHS kategorijos yra 1 - 4.

Standartas:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Laikymas: Pavojingumo vandeniui klasė 1-3

Surenkamas tūris: 1000 l

Aukštis: 435 mm

Plotis: 2650 mm

Gylis: 1300 mm

Kiek telpa IBC/KTC: 2

Paskirstyta apkrova: 1000 kg/m²

Techninis aprašymas

Plotis	2650 mm
Surenkamas tūris	1000 l
Cinkuotos vonios masė	239 kg

IBC skaičius	2
Dažytos vonios masė	226 kg
Aukštis	435 mm
Gylis	1300 mm
Kiek telpa IBC/KTC	2
Paskirstyta apkrova	1000 kg/m ²
medžiagos storis	3 mm
Medžiaga	cinkuotas
Laikymas	Leidžiama sandėliuoti graužiančias medžiagas
Laikymas	Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas
Laikymas	Draudžiama sandėliuoti graužiančias medžiagas
Laikymas	Pavojingumo vandeniui klasė 1-3
Produkto rūšis	Surinkimo vonelė