

Garant**Spiralinis grąžtas HSS/E VA, be dangos, Ø DC h8: 32mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	116360 32
GTIN	4045197032355
Produktų klasė	11C

Aprašymas**Modelis:**

Sustiprinta šerdis. Grąžto paviršius specialiai apdirbtas, todėl sumažėja galimybė prilipti drožlei prie briaunų, ji lengvai pašalinama iš pjovimo zonos.

Viršūnės forma C.

Rekomendacija:**Maksimalus gręžimo gylis:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Pastaba:

SK kūgio įsprautinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530.**

Techninis aprašymas

Užspaudimo griovelio ilgis c	185 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,25 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø D _c	32 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Bendras ilgis L	334 mm
Morzės kūgio MK dydis	4
Norma	DIN 345
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	137 mm
Smailias kampas	135 laipsniai

Kotas	Morzės kūgis
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Tipas	INOX
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	35-40 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	12 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	5 m/min	S
Ketus (G)	tinka	25 m/min	K
CuZn	tinka	80 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		