

Garant
Spiralinis grąžtas HSS/E VA, be dangos, Ø DC h8: 25mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	116360 25
GTIN	4045197032218
Produktų klasė	11C

Aprašymas
Modelis:

Sustiprinta šerdis. Grąžto paviršius specialiai apdirbtas, todėl sumažėja galimybė prilipti drožlei prie briaunų, ji lengvai pašalinama iš pjovimo zonos.

Viršūnės forma C.

Rekomendacija:
Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Pastaba:

SK kūgio įsprautinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530.**

Techninis aprašymas

Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,25 mm/aps,
Užspaudimo griovelio ilgis c	160 mm
Nominalusis Ø D _c	25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Bendras ilgis L	281 mm
Morzės kūgio MK dydis	3
Norma	DIN 345
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	122,5 mm
Smailas kampas	135 laipsniai

Kotas	Morzės kūgis
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Tipas	INOX
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	35-40 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	12 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	5 m/min	S
Ketus (G)	tinka	25 m/min	K
CuZn	tinka	80 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		