

Garant
Spiralinis grąžtas HSS/E, skirtas Hardox H, be dangos, Ø DC h8: 17,5mm


Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 116380 17,5 |
| GTIN | 4045197032584 |
| Produktų klasė | 11C |

Aprašymas

Modelis:

Trumpesnė grąžto darbinė dalis ir iš dalies didesnis MK, **todėl grąžtas pasižymi ypatingu tvirtumu.** Sustiprinta šerdis.

Viršūnės forma C.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530.**

Techninis aprašymas

| | |
|---|------------------------|
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 77 mm |
| Nominalusis Ø D _c | 17,5 mm |
| Pastūma f plienui < 1400 N/mm ² | 0,14 mm/aps, |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h8 |
| Bendras ilgis L | 175 mm |
| Morzės kūgio MK dydis | 2 |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂ | 50,8 mm |
| Smailas kampas | 130 laipsniai |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Kotas | Morzės kūgis |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | HSS Co 8 |
| Tipas | H |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 8-15 laipsniai |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 10 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 8 m/min | P |
| HARDOX 500 <1600 N/mm ² | tinka | 5 m/min | H |
| Ti >850 N/mm ² | tinka | 5 m/min | S |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |