


## Darbo vietos kilimėlis Ease 122 cm pločio, pilkas, Ilgis: 150cm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	964511 150
GTIN	662641741072
Produktų klasė	96C

### Aprašymas

#### Modelis:

Pramoniniai darbo vietos kilimėliai **vidutinėms apkrovoms:**

- iš pilko mikrovinilo su Noppen paviršiumi. Atsparus apsauginis paviršius Dyna Shield™ (dar patvaresnis);
- iš visų pusių nuožulniai nupjauti kraštai, todėl patogų priėti;
- užsandarintas iš visų pusių, kad nepatektų drėgmė. Degumo klasė 2 pagal NFPA saugos kodas 101;
- grindų storis 12,7 mm, svoris apie 4 kg / m<sup>2</sup>;
- neslidumo lygis išbandytas pagal DIN 511300 ir BGR 181.

#### Pastaba:

Mikrovinilas **neatsparus** pramoniniams riebalams, aušinimo- tepimo priemonėms ir pan. Tinka naudoti sausose patalpose.

### Techninis aprašymas

su apsauginiais kraštais	be
Plotui tenkantis svoris	4 kg/m <sup>2</sup>
įstatomas	ne

Storis	12,7 mm
Medžiaga	Vinilo mikro ląstelės
Ilgis	150 cm
Paviršius	Paviršius su gumbeliais
Nuožula	4-pusis
be silikono	taip
Patogus stovėjimas	Izoliavimas (terminis)
Patogus stovėjimas	neslidus
Patogus stovėjimas	Nuovargio prevencija
Apsauga nuo smūgių	Grindys
Medžiagos savybės	neatsparus tepalams
Spalva	pilkas
Produkto rūšis	Darbo vietos kilimėlis