

**Pirštinių pora Waredex Work® 550, Pirštinių dydis: 8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094545 8
GTIN	4008198755081
Produktų klasė	04Q

**Aprašymas****Modelis:**

**Waredex Work® 500.** Galima lengvai suimti net ir alyvuotas bei šlapias detales, nes poliuretano paviršius pašiauštas. Puikiai prisitaiko ir yra plonos, todėl labai patogios. Patikimai apsaugo nuo įpjovimų naudojant kartu su mechaniniu barjeru.

**Standartas:**

EN 388; EN ISO 21420

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

be silikono	taip
Tinkama forma	labai gerai
EN 388 Atsparumas dilimui	4
Imti alyvuotiems daiktams	vidutiniškai
Be DMF	taip

Dangos medžiaga	PU (poliuretanas)
Kvėpuoja	labai gerai
Pirštinių dydis	8
Imti drėgniems daiktams	vidutiniškai
Lietimo pojūtis	gerai
Gamintojo pavadinimas	Waredex Work 550
Apsauga nuo karščio	nėra
EN 388 Atsparumas įplėšimams	4
EN 388 Atsparumas įpjovimams	5
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės
Turinys	16
Pirštinių savybės	Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
Mezgimo technologija	13G
elektrostatinė savybė	0,2 s antistatinė pagal EN 61340-5-1
EN 388	4541X
Pagrindo medžiaga	HPPE, stiklas
Danga	PU
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Allround
Spalva	pilka / smėlio
Svoris	75 g
Ilgis	255 - 265 mm
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	C
Produkto rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės

