

Darbo vietos kilimėlis Top 91 cm pločio, juodas/geltonas, Ilgis: 150cm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	964529 150
GTIN	662641657731
Produktų klasė	96C

Aprašymas

Modelis:

Šie pramoniniai darbo vietos kilimėliai gaminami iš aukštos kokybės plastikų ir yra skirti **didesnėms apkrovoms**:

- **Kietas ir nedylantis vinilo paviršius užtikrina optimalų neslydimo efektą ir patvarumą.**
- **Minkštas vinilo putos vidinis sluoksnis neleidžia kojoms pavargti. Prilydytas prie viršutinio vinilo sluoksnio.**
- **Neslystanti apatinė pusė RedStop™.**
- **Iš visų pusių nuožulniai nupjauti kraštai, kad einant neužkliūtų koja.**
- **Atsparus daugeliui pramonėje naudojamų riebalų, darbo medžiagų ir chemikalų. Netinka aušinimo-tepimo priemonėms.**
- **Sandarus iš visų pusių, kad nepatektų drėgmė.**
- **Sunkiai užsiliepsnojantis pagal DIN 4102 B1.**
- **Grindų storis: 14,3 mm, svoris apie 6,5 kg / m².**
- **Neslidumo lygis R10 pagal DIN 51130 ir BGR 181.**

Techninis aprašymas

Plotis	91 cm
Svoris	9 kg

Įstatomas	ne
Medžiaga	Vinilinės putos šerdis
Paviršius	Vinilas
su apsauginiais kraštais	2-pusis
Nuožula	4-pusis
Storis	14,3 mm
Ilgis	150 cm
ribotai atsparus daugeliui	pramoniniai tepalai, darbinės medžiagos, chemikalai
Neslystanti apačia	taip
Plotui tenkantis svoris	6,5 kg/m ²
Neslidumo lygis pagal DIN 51130, BGR 181	R10
Patogus stovėjimas	Izoliavimas (terminis)
Patogus stovėjimas	neslidus
Patogus stovėjimas	Nuovargio prevencija
Apsauga nuo smūgių	Grindys
Medžiagos savybės	neatsparus tepalams
Spalva	juodas/geltonas
Produkto rūšis	Darbo vietos kilimėlis