

## Darbo vietos kilimėlis Top 122 cm pločio, juodas/geltonas, Ilgis: 150cm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	964531 150
GTIN	662641658110
Produktų klasė	96C

### Aprašymas

#### Modelis:

Šie pramoniniai darbo vietos kilimėliai gaminami iš aukštos kokybės plastikų ir yra skirti **didesnėms apkrovoms**:

- **Kietas ir nedylantis vinilo paviršius užtikrina optimalų neslydimo efektą ir patvarumą.**
- **Minkštas vinilo putos vidinis sluoksnis neleidžia kojoms pavargti. Prilydytas prie viršutinio vinilo sluoksnio.**
- **Neslystanti apatinė pusė RedStop™.**
- **Iš visų pusių nuožulniai nupjauti kraštai, kad einant neužkliūtų koja.**
- **Atsparus daugeliui pramonėje naudojamų riebalų, darbo medžiagų ir chemikalų. Netinka aušinimo-tepimo priemonėms.**
- **Sandarus iš visų pusių, kad nepatektų drėgmė.**
- **Sunkiai užsiliepsnojantis pagal DIN 4102 B1.**
- **Grindų storis: 14,3 mm, svoris apie 6,5 kg / m<sup>2</sup>.**
- **Neslidumo lygis R10 pagal DIN 51130 ir BGR 181.**

#### Pastaba:

Darbo vietos kilimėlius, kurių ilgį galima pasirinkti, žr. nuo Nr. 964520–964525.

### Techninis aprašymas

su apsauginiais kraštais	2-pusis
Medžiaga	Vinilinės putos šerdis
Paviršius	Vinilas
ribotai atsparus daugeliui	pramoniniai tepalai, darbinės medžiagos, chemikalai
Ilgis	150 cm
Svoris	11 kg
Įstatomas	ne
Storis	14,3 mm
Plotis	122 cm
Nuožula	4-pusis
Neslystanti apačia	taip
Plotui tenkantis svoris	6,5 kg/m <sup>2</sup>
Neslidumo lygis pagal DIN 51130, BGR 181	R10
Gamintojo pavadinimas	Cushion Trax® (black/yellow)
Patogus stovėjimas	neslidus
Patogus stovėjimas	Izoliavimas (terminis)
Patogus stovėjimas	Nuovargio prevencija
Apsauga nuo smūgių	Grindys
Medžiagos savybės	neatsparus tepalams
Spalva	juodas/geltonas
Produkto rūšis	Darbo vietos kilimėlis