

Apsauginės medinės grotelės su 1× nuožula išilginėje pusėje ir 2-gubu profiliu / plačiais šonais, Plotis 80 cm, Grotelių ilgis: 150cm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	964852 150
GTIN	4047482094758
Produktų klasė	96C

Aprašymas

Modelis:

Apsauginės medinės grotelės iš tvirtų buko medienos lentjuosčių su grioveliais. **Medžiaga:** Džiovinotos **buko medienos lentjuostės** saugiai sujungtos mažiausiai 3 plieniniais lynais. Užraktas susideda iš cinkuoto srieginio kaiščio su vidiniu šešiabriauniu varžtu. **Elastinės guminės** kojelės neleidžia medinėms grotelėms nuslysti ir suteikia patogumą einant. **Atsparumas** dažniausiai naudojamoms alyvoms ir chemikalams. **Aukštis:** apie 35 mm. **Svoris** apie 13 kg/m². Galimi **grotelių pločiai:** 80, 100, 120, 150 cm. Galimi **grotelių ilgiai:** tiekiami visi pageidaujami ilgiai (atkreipkite dėmesį į naudojimo ribas). Valymas: suvyniokite groteles.

Nuožula:

Medinės lentjuostės grotelių **išilginėje pusėje** papildomai nuožulniai nupjautos 45° kampu.

Techninis aprašymas

Grotelių aukštis	35 mm
Nuožula	1-pusis
Grotelių ilgis	150 cm
Medžiaga	Buko medienos lentjuostės
atsparumas	dažniausiai naudojamoms alyvoms ir rūgštims
Profilis	dvipusis
Svoris	12,6 kg
Gamintojo pavadinimas	Medinės grotelės

Produkto pavadinimo požymis	Plotis 80 cm
Grotelių plotis	80 cm
Produkto rūšis	Medinės grotelės