


## Vonia-lentyna cinkuota, su grotelėmis, Tinka skersiniams, kurių ilgis (mm) / surenkamas tūris (l): 1800/240



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	983005 1800/240
GTIN	4052462030770
Produktų klasė	96U

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš 3 mm lakštinio plieno. Apačios aukštis 100 mm.

Karštai cinkuota pagal EN ISO 1461.

Su cinkuotomis grotelėmis.

#### Paskirtis:

Statinių saugus laikymas ir pildymas. **Degiems skysčiams, kurių GHS kategorijos yra 1 - 3, ir pavojingiems vandeniui skysčiams, kurių GHS kategorijos yra 1 - 4.**

#### Standartas:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Tinka:

Padėklų lentynos 1100 mm gylio.

### Techninis aprašymas

Tinka skersiniams, kurių ilgis	1800 mm
Aukštis	250 mm
Gylis	1300 mm
Surenkamas tūris	240 l
Plotis	1750 mm
Svoris	141 kg
Paskirstyta apkrova	1000 kg/m <sup>2</sup>

medžiagos storis	3 mm
Medžiaga	cinkuotas
Laikymas	Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas
Laikymas	Leidžiama sandėliuoti graužiančias medžiagas
Laikymas	Draudžiama sandėliuoti graužiančias medžiagas
Laikymas	Pavojingumo vandeniui klasė 1-3
Produkto rūšis	Vonia-lentyna