


Kraštinė lentjuostė, geltona, Tipas: 0



Užsakymo data

Užsakymo numeris	964559 0
GTIN	662641844735
Produktų klasė	96C

Aprašymas

Modelis:

- Pramoninis darbo vietos kilimėlis su neslystančia danga.
- 13 mm storio medžiaga ergonomiškai labai patogi ir padeda išvengti nuovargio.
- Lanksti surenkama sistema plytelės 91×91cm, vidinis kampas (45°) ir išorinis kampas (22,5°) leidžia optimaliai pritaikyti pagal vietos poreikius.
- Lankstūs kraštai leidžia sukurti išorinius ir vidinius kampus.
- Neslidumo lygis R10 pagal DIN511300 ir BGR181. 100 % natūralios gumos mišinys universaliam naudojimui.
- Be sunkiųjų metalų ir silikono, todėl tinka dažykloms.
- Sudėtyje nėra DOP, DMF ir ozono sluoksnį ardančių medžiagų.

Kraštinė lentjuostė 91 cm, prijungiama prie plytelių. geltonos spalvos. Kraštinė lentjuostė **be** kampinių sujungiklių.

Tinka:

Briaunos juostelė Nr. 964559 dyd. 0 ir 1 tinka darbo vietos kilimėliui Nr. 964555.

Techninis aprašymas

Medžiaga	Natūralios gumos mišinys
Ilgis	91 cm
Tipas	0

Tvirtinimo gumbeliai	be tvirtinimo gumbelių
Gamintojo pavadinimas	Skywalker HD™ Ramp Nitrile Female
Patogus stovėjimas	Neslidus
Patogus stovėjimas	Nevarginantis
Patogus stovėjimas	Izoliavimas (terminis)
Apsauga nuo smūgių	Grindys
Medžiagos savybės	neatsparus tepalams
Produkto pavadinimo požymis	geltona
Spalva	geltona
Produkto rūšis	Kraštinė lentjuostė