


## Įkabinama vonia-lentyna dažyta, su grotelėmis, Tinka skersiniams, kurių ilgis (mm) / surenkamas tūris (l): 2700/200



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	983045 2700/200
GTIN	2050001937698
Produktų klasė	96U

### Aprašymas

**Modelis:**

Iš 3 mm lakštinio plieno. Apačios aukštis 100 mm.  
Su cinkuotomis grotelėmis.

**Paskirtis:**

Statinių saugus laikymas ir pildymas. **Degiems skysčiams, kurių GHS kategorijos yra 1 - 3, ir pavojingiems vandeniui skysčiams, kurių GHS kategorijos yra 1 - 4.**

**Standartas:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

**Tinka:**

Padėklų lentynos 1100 mm gylio. Tinka kabinti į padėklų stelažus Nr. 991202 – 991227.

**Spalva:**

**Standartiškai šviesiai mėlynas RAL 5012.**

### Techninis aprašymas

Tinka skersiniams, kurių ilgis	2700 mm
Surenkamas tūris	200 l
Gylis	1250 mm
Vidinis gylis	915 mm
Svoris	151 kg
Plotis	2650 mm

Aukštis	130 mm
Paskirstyta apkrova	1000 kg/m <sup>2</sup>
medžiagos storis	3 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Laikymas	Leidžiama sandėliuoti graužiančias medžiagas
Laikymas	Draudžiama sandėliuoti degias medžiagas
Laikymas	Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas
Laikymas	Pavojingumo vandeniui klasė 1-3
Produkto rūšis	Vonia-lentyna