


## Darbo vietos kilimėlis kampui Ilgis 91 cm, juoda, Kampas: 22,5laipsniai



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	964556 22,5
GTIN	662641861268
Produktų klasė	96C

### Aprašymas

#### Modelis:

- Pramoninis darbo vietos kilimėlis su neslystančia danga;
- 13 mm storio medžiaga ergonomiškai patogi ir padeda išvengti nuovargio;
- Lanksti surenkama sistema, plytelės 91×91cm, vidinis (45°) ir išorinis kampai (22,5°) leidžia optimaliai pritaikyti pagal vietos poreikius;
- Lankstūs kraštai leidžia sukurti išorinius ir vidinius kampus;
- Neslidumo lygis R10 pagal DIN511300 ir BGR181. 100 % natūralios gumos mišinys universaliam naudojimui;
- Be sunkiųjų metalų ir silikono, todėl tinka dažykloms;
- Sudėtyje nėra DOP, DMF ir ozono sluoksnį ardančių medžiagų.

45°vidinis kampas, plytelės 4,5 kg, juodos spalvos. 22,5° vidinio kampo plytelės, 6,4 kg, juodos spalvos.

#### Tinka:

Briaunų juostelės Nr. 964558 dyd. 22,5IN ir 22,5OUT tinka darbo vietos kilimėliui Nr. 964556 dyd. 22,5.

### Techninis aprašymas

su apsauginiais kraštais	galima papildyti
įstatomas	taip
Storis	13 mm

Kampas	22,5 laipsniai
Paviršius	Neslystantis paviršius
Medžiaga	Natūralios gumos mišinys
Ilgis	91 cm
Svoris	6,4 kg
Vidinis kampas	22,5 laipsniai
Neslidumo lygis pagal DIN 51130, BGR 181	R9
Gamintojo pavadinimas	Skywalker HD O-Curve (black)
Patogus stovėjimas	Izoliavimas (terminis)
Patogus stovėjimas	neslidus
Patogus stovėjimas	Nuovargio prevencija
Apsauga nuo smūgių	Grindys
Medžiagos savybės	neatsparus tepalams
Spalva	juoda
Produkto rūšis	Darbo vietos kilimėlis