

Garant

Eco įpjovimo peilis sustiprintas, dešininis, Peilio aukštis h₅ / įpjovos plotis w: 26/3Lmm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273854 26/3L
GTIN	4045197989178
Produktų klasė	21W

Aprašymas**Modelis:**

Su Eco aušiniu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.
Su aušinimo skysčio padavimu kitų gamintojų laikikliams.

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279920 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

Dėl savo konstrukcijos nesuderinamas su EWS Nr. 319148 ir 319149 laikikliais.
Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279920 reikia užsakyti atskirai. Jei pjovimo gylis nuo 19,5 mm, proceso metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2-oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656 – 273670.

Techninis aprašymas

Aukštis h ₁	21,4 mm
kai maksimalus ruošinio Ø	90 mm
Peilio aukštis h ₅	26 mm
Serija	Eco
Bendras ilgis L	96 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip

galima atpjauti pagal ašį

ne

Produkto rūšis

Įpjovimo peilis