

Garant

eco atpjovimo peilis sustiprintas, dešininis, Peilio aukštis h₅ / įpjovos plotis w: 26/3mm

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 273854 26/3 |
| GTIN | 4045197989154 |
| Produktų klasė | 21W |

Aprašymas**Modelis:**

Tiesioginis pjovimo briaunos ir papildomas apdirbamo paviršiaus aušinimas. Su aušinimo skysčio padavimu kitų gamintojų laikikliams.

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279920 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

Dėl savo konstrukcijos nesuderinamas su EWS Nr. 319148 ir 319149 laikikliais. Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279920 reikia užsakyti atskirai. Jei pjovimo gylis nuo 19,5 mm, proceso metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2-oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656 – 273670.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------|---------|
| Aukštis h ₁ | 21,4 mm |
| Peilio aukštis h ₅ | 26 mm |
| Įpjovos plotis w | 3 mm |
| Serija | Eco |
| kai maksimalus ruošinio Ø | 65 mm |
| Bendras ilgis L | 83,5 mm |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Paskirtis | dešininis |
| Vidinis aušinimas | taip |
| galima atpjauti pagal ašį | ne |
| Produkto rūšis | Įpjovimo peilis |