

Garant**eco įpjovimo peilis, neutralus, Tipas: 26/2mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 273856 26/2 |
| GTIN | 4045197989338 |
| Produktų klasė | 21W |

Aprašymas**Modelis:**

Su eco aušiniu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.
Su aušinimo skysčio perdavimu kitų gamintojų laikikliams tvirtinti (pvz., EWS).

Paskirtis:

Gilių griovelių ir didelių diametrų ruošinių apdirbimui.

Tinka:

Laikikliai Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 arba VDI laikikliai Nr. 319132 – 319133.

Atsarginė dalis:

Fiksavimo varžtas Nr. 279828 1.

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279920 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2-oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Prireikus naudokite uždedamas tekimo plokšteles Nr. 273656 – 273670.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Aukštis h_1 | 21,4 mm |
| Įpjovos plotis w | 2 mm |
| kai maksimalus ruošinio \varnothing | 60 mm |
| Serija | Eco |
| Peilio aukštis h_5 | 26 mm |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Bendras ilgis L | 120 mm |
| Paskirtis | neutralus |
| Vidinis aušinimas | taip |
| galima atpjauti pagal ašį | ne |
| Produkto rūšis | Įpjovimo peilis |