

**Garant****eco įpjovimo peilis, neutralus, Tipas: 32/5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273856 32/5
GTIN	4045197989383
Produktų klasė	21W

**Aprašymas****Modelis:**

Su eco aušiniu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.  
Su aušinimo skysčio perdavimu kitų gamintojų laikikliams tvirtinti (pvz., EWS).

**Paskirtis:**

Gilių griovelių ir didelių diametrų ruošinių apdirbimui.

**Tinka:**

Laikikliai Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 arba VDI laikikliai Nr. 319132 – 319133.

**Atsarginė dalis:**

Fiksavimo varžtas Nr. 279828 1.

**Dėmesio:**

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279920 reikia užsakyti atskirai.

**Pastaba:**

Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2-oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Prireikus naudokite uždedamas tekimo plokšteles Nr. 273656 – 273670.

**Techninis aprašymas**

kai maksimalus ruošinio Ø	110 mm
Įpjovos plotis w	5 mm
Peilio aukštis h <sub>5</sub>	32 mm
Aukštis h <sub>1</sub>	25 mm
Serija	Eco

Bendras ilgis L	150 mm
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Įpjovimo peilis