

Garant
eco įpjovimo peilis, neutralus, Tipas: 32/6mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	273856 32/6
GTIN	4045197989390
Produktų klasė	21W

Aprašymas
Modelis:

Su eco aušiniu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.
Su aušinimo skysčio perdavimu kitų gamintojų laikikliams tvirtinti (pvz., EWS).

Paskirtis:

Gilių griovelių ir didelių diametrų ruošinių apdirbimui.

Tinka:

Laikikliai Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 arba VDI laikikliai Nr. 319132 – 319133.

Atsarginė dalis:

Fiksavimo varžtas Nr. 279828 1.

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279920 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2-oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Prireikus naudokite uždedamas tekimo plokšteles Nr. 273656 – 273670.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	6 mm
Serija	Eco
kai maksimalus ruošinio Ø	110 mm
Aukštis h ₁	25 mm
Peilio aukštis h ₅	32 mm

Bendras ilgis L	150 mm
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Įpjovimo peilis