


Vonia-lentyna cinkuota, su grotelėmis, Tinka skersiniams, kurių ilgis (mm) / surenkamas tūris (l): 2700/240



Užsakymo data

Užsakymo numeris	983005 2700/240
GTIN	4052462030824
Produktų klasė	96U

Aprašymas

Modelis:

Iš 3 mm lakštinio plieno. Apačios aukštis 100 mm.

Karštai cinkuota pagal EN ISO 1461.

Su cinkuotomis grotelėmis.

Paskirtis:

Statinių saugus laikymas ir pildymas. **Degiems skysčiams, kurių GHS kategorijos yra 1 - 3, ir pavojingiems vandeniui skysčiams, kurių GHS kategorijos yra 1 - 4.**

Standartas:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Tinka:

Padėklų lentynos 1100 mm gylio. Netinka padėklų stelažams Nr. 991202 – 991227.

Techninis aprašymas

Tinka skersiniams, kurių ilgis	2700 mm
Surenkamas tūris	240 l
Gylis	1300 mm
Svoris	200 kg
Aukštis	210 mm
Plotis	2650 mm
Paskirstyta apkrova	1000 kg/m ²

medžiagos storis	3 mm
Medžiaga	cinkuotas
Laikymas	Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas
Laikymas	Leidžiama sandėliuoti graužiančias medžiagas
Laikymas	Draudžiama sandėliuoti graužiančias medžiagas
Laikymas	Pavojingumo vandeniui klasė 1-3
Produkto rūšis	Vonia-lentyna