


Darbo vietos kilimėlis 100% natūrali guma, juoda



Užsakymo data

Užsakymo numeris	964565
GTIN	662641017634
Produktų klasė	96C

Aprašymas

Modelis:

100% natūrali guma, **neatspari alyvai** (jei sąlytis su alyva nuolatinis).

Aprašymas:

- **Pramoninis darbo vietos kilimėlis su uždaru neslystančiu paviršiumi.**
- **19 mm storio medžiaga ergonomiškai labai patogi, anti-nuovargio efektas.**
- **Lanksti sujungimo plytelių 91×91 cm sistema leidžia optimaliai padengti grindis konkrečioje vietoje.**
- **Lankstūs kraštai leidžia sukurti išorinius ir vidinius kampus.**
- **Neslidumo lygis R9 pagal DIN 51130 ir BGR 181. Iš beveik nedylančios gumos.**
- **Be silikono, todėl tinka dažykloms. Atsparus dažniausiai naudojamiems chemikalams ir itin aukštoms temperatūroms.**

Pastaba:

Tinkamos briaunų juostelės Nr. 964577 ir 964578 po dyd. 0 ir 1.
Pasirūpinkite geru vėdinimu, jei patalpoje daug kibirkščių.

Techninis aprašymas

su apsauginiais kraštais	galima papildyti
įstatomas	taip
Paviršius	Neslystantis paviršius
Svoris	12,7 kg
Storis	19 mm

Plotis	91 cm
Ilgis	91 cm
Medžiaga	Natūrali guma
be silikono	taip
Neslidumo lygis pagal DIN 51130, BGR 181	R9
Gamintojo pavadinimas	Cushion Ease Solid™
Patogus stovėjimas	Izoliavimas (terminis)
Patogus stovėjimas	neslidus
Patogus stovėjimas	Nuovargio prevencija
Apsauga nuo smūgių	Grindys
Medžiagos savybės	neatsparus tepalams
Spalva	juoda
Produkto rūšis	Darbo vietos kilimėlis