

uvex**Pirštinių pora uvex C500 foam, Pirštinių dydis: 8**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	094550 8
GTIN	4048612015117
Produktų klasė	04W

Aprašymas

Modelis:

uvex C500 foam. Pirštinės be silikono labai patvarios ir tinka darbui sausoje ir šiek tiek drėgnoje darbo aplinkoje. Tinka liečiant karštus objektus iki 100 °C.

uvex 500 serija. Patikima apsauga nuo įpjovimų su Bamboo TwinFlex® technologija iš bambuko ir viskozės, HPPE ir poliamido, labai patogios su naujoviška temperatūros reguliavimo sistema.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

EN 388 Atsparumas įplėšimams	4
be silikono	taip
Imti alyvuotiems daiktams	vidutiniškai
Imti drėgniems daiktams	vidutiniškai
Kvėpuoja	gerai

Pirštinių dydis	8
EN 388 Atsparumas dilimui	4
Tinkama forma	labai gerai
Be DMF	ne
EN 388 Atsparumas įpjovimams	5
EN 388 Atsparumas pradūrimui	2
Apsauga nuo karščio	nėra
Lietimo pojūtis	labai gerai
Serija	uvex C500
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės
Pirštinių savybės	Be silikono
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42C
EN 407	X1XXXX
Pagrindo medžiaga	Poliamidas, HPPE, stiklas, bambuko viskozė
Danga	Nitril
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Allround
Spalva	antracito / žaliosios citrinos
Norma	EN 407
Svoris	32,8 g
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	C
Produkto rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės