

Apsauginės medinės grotelės su 2-gubu profiliu / plačiais šonais, Plotis 100 cm, Grotelių ilgis: 200cm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	964854 200
GTIN	4047482094765
Produktų klasė	96C

Aprašymas

Modelis:

Apsauginės medinės grotelės iš tvirtų buko medienos lentjuosčių su grioveliais. **Medžiaga:** Džiovinotos **buko medienos lentjuostės** saugiai sujungtos mažiausiai 3 plieniniais lynais. Užraktas susideda iš cinkuoto srieginio kaiščio su vidiniu šešiabriauniu varžtu. **Elastinės guminės** kojelės neleidžia medinėms grotelėms nuslysti ir suteikia patogumą einant. **Atsparumas** dažniausiai naudojamoms alyvoms ir chemikalams. **Aukštis:** apie 35 mm. **Svoris** apie 13 kg/m². Galimi **grotelių pločiai:** 80, 100, 120, 150 cm. Galimi **grotelių ilgiai:** tiekiami visi pageidaujami ilgiai (atkreipkite dėmesį į naudojimo ribas). Valymas: suvyniokite groteles.

Profilis: papildoma nuožula ties grotelių **plačiosiomis pusėmis**.

Techninis aprašymas

Nuožula	be
Grotelių aukštis	35 mm
Svoris	20,8 kg
atsparumas	dažniausiai naudojamoms alyvoms ir rūgštims
Medžiaga	Buko medienos lentjuostės
Profilis	dvipusis
Grotelių ilgis	200 cm
Gamintojo pavadinimas	Medinės grotelės
Produkto pavadinimo požymis	Plotis 100 cm

Grotelių plotis	100 cm
Produkto rūšis	Medinės grotelės