

**Garant****GARANT Master Titan VHM sferinė freza HPC, TiAlN, Ø f8 DC / DS: 1mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	207482 1
GTIN	4045197989550
Produktų klasė	11Z

**Aprašymas****Modelis:****Speciali geometrija** apdirbant **titaną ir titano lydinius**.4 galinės pjovimo briaunos iki centro, todėl galima **naudoti kaip 4-briaunę frezą** įvairaus gylio pjūviams.Tolerancija: spindulio kontūras = **±0,005 mm**.**Pastaba:**

Pergaląsti nerekomenduojama.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	54 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	2 mm
Dantų skaičius Z	4
Korekcijos koeficientas v <sub>c</sub>	1,25
Pastūma f <sub>z</sub> frezavimui kopijuojant titane > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,012 mm
Pastūma f <sub>z</sub> apdirbant titano ruošinių šoninius paviršius > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,01 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	1 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Spindulys R	0,5 mm

Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	f8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis a <sub>e</sub> frezuojant	0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis a <sub>e</sub> frezuojant	0,05×D frezuojant kopijuojant
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	Sferinė ir rutulinė freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		

### Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------