

## Darbo vietos kilimėlis 100% nitrilo guma atsparus tepalams, juodas



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	964566
GTIN	662641769168
Produktų klasė	96C

### Aprašymas

#### Modelis:

100 % nitrilo guma, **atspari alyvai.**

#### Aprašymas:

- **Pramoninis darbo vietos kilimėlis su uždaru neslystančiu paviršiumi.**
- **19 mm storio medžiaga ergonomiškai labai patogi, anti-nuovargio efektas.**
- **Lanksti sujungimo plytelių 91×91 cm sistema leidžia optimaliai padengti grindis konkrečioje vietoje.**
- **Lankstūs kraštai leidžia sukurti išorinius ir vidinius kampus.**
- **Neslidumo lygis R9 pagal DIN 51130 ir BGR 181. Iš beveik nedylančios gumos.**
- **Be silikono, todėl tinka dažykloms. Atsparus dažniausiai naudojamiems chemikalams ir itin aukštoms temperatūroms.**

#### Tinka:

Briaunų juostelės Nr. 964577 ir Nr. 964578 dyd. 0 ir 1.

#### Pastaba:

Pasirūpinkite geru vėdinimu, jei patalpoje daug kibirkščių.

Medžiagos savybės: atsparus tepalams

Ilgis: 91 cm

Plotis: 91 cm

Storis: 19 mm

Svoris: 12,7 kg

### Techninis aprašymas

Storis	19 mm
--------	-------

be silikono	taip
Paviršius	Neslystantis paviršius
su apsauginiais kraštais	galima papildyti
įstatomas	taip
Medžiaga	nitrilo guma
Svoris	12,7 kg
Plotis	91 cm
Ilgis	91 cm
Neslidumo lygis pagal DIN 51130, BGR 181	R9
Gamintojo pavadinimas	Cushion Ease Solid™ Nitrile
Patogus stovėjimas	neslidus
Patogus stovėjimas	Izoliavimas (terminis)
Patogus stovėjimas	Nuovargio prevencija
Apsauga nuo smūgių	Grindys
Medžiagos savybės	atsparus tepalams
Spalva	juodas
Produkto rūšis	Darbo vietos kilimėlis