


## Kraštinė lentjuostė, geltona, Kampas: 45laipsniai



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	964558 45
GTIN	662641856608
Produktų klasė	96C

### Aprašymas

#### Modelis:

- Pramoninis darbo vietos kilimėlis suneslystančia danga.
- 13 mm storio medžiaga ergonomiškai labai patogi ir padeda išvengti nuovargio.
- Lanksti surenkama sistemaplytelės 91×91 cm, vidinis kampas (45°) ir išorinis kampas (22,5°) leidžia optimaliai pritaikyti pagal vietos poreikius.
- Lankstūs kraštai leidžia sukurti išorinius ir vidinius kampus.
- Neslidumo lygis R10 pagal DIN 511300 ir BGR 181. 100 % natūralios gumos mišinys universaliam naudojimui.
- Be sunkiųjų metalų ir silikono, todėl tinka dažykloms.
- Sudėtyje nėra DOP, DMF ir ozono sluoksnį ardančių medžiagų.

Kraštinė lentjuostė **su** kampiniais sujungikliais 76 cm, geltonos spalvos. Pritvirtinama kraštinė lentjuostė **su** kampiniais sujungikliais 76 cm, geltonos spalvos.

#### Tinka:

Briaunos juostelė Nr. 964558 dyd. 45 tinka darbo vietos kilimėliui Nr. 964556 dyd. 45

### Techninis aprašymas

Ilgis	76 cm
Medžiaga	Natūralios gumos mišinys

Kampas	45 laipsniai
Tvirtinimo gumbeliai	su tvirtinimo gumbeliais
Gamintojo pavadinimas	Skywalker HD i-Curve™ Ramp Nitrile Male
Patogus stovėjimas	Izoliavimas (terminis)
Patogus stovėjimas	Nevarginantis
Patogus stovėjimas	neslidus
Apsauga nuo smūgių	Grindys
Medžiagos savybės	neatsparus tepalams
Produkto pavadinimo požymis	geltona
Spalva	geltona
Produkto rūšis	Kraštinė lentjuostė