

Apsauginės medinės grotelės be nuožulos, neprofiluotos, Plotis 80 cm, Grotelių ilgis: 150cm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	964850 150
GTIN	4047482057081
Produktų klasė	96C

Aprašymas

Modelis:

Apsauginės medinės grotelės iš tvirtų buko medienos lentjuosčių su grioveliais. **Medžiaga:** Džiovintos **buko medienos lentjuostės** saugiai sujungtos mažiausiai 3 plieniniais lynais. Užraktas susideda iš cinkuoto srieginio kaiščio su vidiniu šešiabriauniu varžtu. **Elastinės guminės** kojelės neleidžia medinėms grotelėms nuslysti ir suteikia patogumą einant. **Atsparumas** dažniausiai naudojamoms alyvoms ir chemikalams. **Aukštis:** apie 35 mm. **Svoris** apie 13 kg/m². Galimi **grotelių pločiai:** 80, 100, 120, 150 cm. Galimi **grotelių ilgiai:** tiekiami visi pageidaujami ilgiai (atkreipkite dėmesį į naudojimo ribas). Valymas: suvyniokite groteles.

Techninis aprašymas

Grotelių aukštis	35 mm
Nuožula	be
atsparumas	dažniausiai naudojamoms alyvoms ir rūgštims
Medžiaga	Buko medienos lentjuostės

Svoris	12,6 kg
Profilis	be
Grotelių ilgis	150 cm
Gamintojo pavadinimas	Diamond Stat™
Produkto pavadinimo požymis	Plotis 80 cm
Grotelių plotis	80 cm
Produkto rūšis	Medinės grotelės