


Darbo vietos kilimėlis 100% nitrilo guma sunkiai užsidega, juoda



Užsakymo data

Užsakymo numeris	964567
GTIN	662641780248
Produktų klasė	96C

Aprašymas

Modelis:

100 % nitrilo gumos mišinys, **atsparus alyvai. Sunkiai užsidegantis** (tinka suvirinimo darbo vietoms). Išbandytas klasės Bfl-S1 pagal DIN EN 13501 ir klasės 1 pagal ASTM E648-03 (NFPA253) degumas.

Aprašymas:

- **Pramoninis darbo vietos kilimėlis su uždaru neslystančiu paviršiumi.**
- **19 mm storio medžiaga ergonomiškai labai patogi, anti-nuovargio efektas.**
- **Lanksti sujungimo plytelių 91×91 cm sistema leidžia optimaliai padengti grindis konkrečioje vietoje.**
- **Lankstūs kraštai leidžia sukurti išorinius ir vidinius kampus.**
- **Neslidumo lygis R9 pagal DIN 51130 ir BGR 181. Iš beveik nedylančios gumos.**
- **Be silikono, todėl tinka dažykloms. Atsparus dažniausiai naudojamiems chemikalams ir itin aukštomis temperatūroms.**

Pastaba:

Tinkamos briaunų juostelės Nr. 964577 ir 964578 po dyd. 0 ir 1.
Pasirūpinkite geru vėdinimu, jei patalpoje daug kibirkščių.

Techninis aprašymas

Plotis	91 cm
Įstatomas	taip
Storis	19 mm

be silikono	taip
Medžiaga	nitrilo guma
Paviršius	Neslystantis paviršius
Ilgis	91 cm
Svoris	12,7 kg
su apsauginiais kraštais	galima papildyti
Neslidumo lygis pagal DIN 51130, BGR 181	R9
Gamintojo pavadinimas	Cushion Ease Solid™ Nitrile FR
Patogus stovėjimas	Izoliavimas (terminis)
Patogus stovėjimas	neslidus
Patogus stovėjimas	Nuovargio prevencija
Apsauga nuo smūgių	Grindys
Medžiagos savybės	atsparus tepalams
Medžiagos savybės	sunkiai užsidega
Spalva	juoda
Produkto rūšis	Darbo vietos kilimėlis