

Apsauginės medinės grotelės be nuožulos, neprofiluotos, Plotis 80 cm, Grotelių ilgis: 200cm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

964850 200

GTIN

4047482057098

Produktų klasė

96C

Aprašymas

Modelis:

Apsauginės medinės grotelės iš tvirtų buko medienos lentjuosčių su grioveliais. **Medžiaga:** Džiovintos **buko medienos lentjuostės** saugiai sujungtos mažiausiai 3 plieniniais lynais. Užraktas susideda iš cinkuoto srieginio kaiščio su vidiniu šešiabriauniu varžtu. **Elastinės guminės** kojelės neleidžia medinėms grotelėms nuslysti ir suteikia patogumą einant. **Atsparumas** dažniausiai naudojamoms alyvoms ir chemikalams. **Aukštis:** apie 35 mm. **Svoris** apie 13 kg/m². Galimi **grotelių pločiai:** 80, 100, 120, 150 cm. Galimi **grotelių ilgiai:** tiekiami visi pageidaujami ilgiai (atkreipkite dėmesį į naudojimo ribas). Valymas: suvyniokite groteles.

Techninis aprašymas

Profilis

be

Svoris

16,8 kg

Nuožula

be

atsparumas

dažniausiai naudojamoms alyvoms ir rūgštims

Grotelių aukštis	35 mm
Grotelių ilgis	200 cm
Medžiaga	Buko medienos lentjuostės
Gamintojo pavadinimas	Diamond Stat™
Produkto pavadinimo požymis	Plotis 80 cm
Grotelių plotis	80 cm
Produkto rūšis	Medinės grotelės