



Nuo karščio saugančių pirštinių pora TempDex 710, Pirštinių dydis: 11



Užsakymo data

Užsakymo numeris	094630 11
GTIN	3245427101214
Produktų klasė	06D

Aprašymas

Modelis:

TempDex 710. Nuo karščio saugančios pirštinės su nitrilo danga ir gumbeliais **visiškai nevaržo pirštų judesius. Galima gerai suimti ir alyvuotus daiktus**, itin tvirtos ir patvarios. **Apsauga nuo kontaktinio karščio iki 100 °C** (daugiausia 15 sekundžių).

Standartas:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Tinkama forma	labai gerai
be silikono	taip
Kvėpuoja	gerai
Lietimo pojūtis	labai gerai
EN 388 Atsparumas įpjovimams	1

EN 388 Atsparumas dilimui	4
Apsauga nuo karščio	labai gerai
Imti drėgniems daiktams	labai gerai
EN 388 Atsparumas įplėšimams	1
Imti alyvuotiems daiktams	labai gerai
Pirštinių dydis	11
Apsaugo nuo šalčio	nėra
Dangos medžiaga	Nitrilinės
Be DMF	taip
EN 388 Atsparumas pradūrimui	1
EN 407 B: Atsparumas kontaktinei šilumai (kontaktinė temperatūra > 15 s)	100 °C
Apsaugos kategorija	Kategorija III
Pirštinių rūšis	Karščiui atsparios pirštinės
Pirštinių savybės	be latekso
Pirštinių savybės	Be silikono
Pirštinių savybės	Be DMF
Pirštinių savybės	Atsparumo karščiui lygis X
EN 388	4111X
EN 407	X1XXXX
Kontaktinė šiluma iki	100 °C
Pagrindo medžiaga	tekstilinis
Danga	Nitril
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Spalva	geltona / juoda
Paskirtis	daugkartin.
Ilgis	240 - 280 mm
Turinys	50
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Apsaugo nuo karščio iki	100 °C

Norma	EN 407
Svoris	36,7 g
Produkto rūšis	Karščiui atsparios pirštinės