

Nitrilo gumos grindų kilimėlis, uždaras, su apsauginiais krašteliais, juodas / oranžinis, Plotis x ilgis: 66X102cm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	964621 66X102
GTIN	662641855786
Produktų klasė	96C

Aprašymas

Modelis:

Pramoninis nitrilo gumos grindų kilimėlis su gerai matomais, **oranžinės spalvos krašteliais** trijose pusėse.

- **Papildomos sąramos apačioje sukuria laisvos vietos nešvarumams ir skysčiams - paviršius išlieka švarus, sausas ir neslystantis.**
- **Patvari, tvirta nitrilo guma, sunkiai nusidėvi.**
- **Ypač neslidus paviršius, tvirtai priglunda prie grindų, net jei jos drėgnos. Grindų storis: 22 mm, svoris: apie 13 kg / m².**
- **Atsparus pramoninėms alyvoms ir dažniausiai naudojamiems chemikalams.**
- **Neslidumo lygis išbandytas pagal DIN 511300 ir BGR 181.**

uždaras nitrilo gumos kilimėlis kojoms.

Pastaba:

Pagal papildomą užsakymą tiekiami ir specialių dydžių 30,5x30,5 cm tinkleliu plus 5 cm nuo kiekvieno krašto.

Techninis aprašymas

Plotis	66 cm
--------	-------

Plotui tenkantis svoris	13 kg/m ²
Medžiaga	nitrilo guma
su apsauginiais kraštais	3-pusis
Storis	22 mm
Ilgis	102 cm
Įstatomas	ne
Gamintojo pavadinimas	Safety Stance Solid™ Nitrile
Patogus stovėjimas	Izoliavimas (terminis)
Patogus stovėjimas	neslidus
Patogus stovėjimas	Nuovargio prevencija
Apsauga nuo smūgių	Grindys
Medžiagos savybės	atsparus tepalams
Spalva	juodas / oranžinis
Produkto rūšis	Darbo vietos kilimėlis