

Garant**NC didelės užspaudimo jėgos spaustuvas HiPo Clamp su jėgos stiprintuvu,
Tipas: 1250****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	360465 1250
GTIN	4045197991256
Produktų klasė	31F

Aprašymas**Modelis:**

- Ruošinio tvirtinimo tikslumas 0,02 mm.
- Tvirtinimo matmenys atitinka su kitų gamintojų spaustuvais.
- Universalioji konstrukcija tinka įvairioms užspaudimo lūpų sistemoms.
- Kreipiančioji grūdinta indukcinio būdu.
- Visiškai uždaras suklys (lengviau valyti).
- Iš abiejų pusių srieginės kiaurymės ruošinių fiksavimo atramoms.
- Su kiaurymėmis 18M16 nulinio taško fiksavimo sistemai, kai atstumas 200 mm.
- Visos pusės išskyrus priekinę nušlifotos: tinka naudoti horizontaliose ir vertikaliose plokštumose.
- Galima pritvirtinti kampinę pavarą.
- Hermetiškas ir įzotintas suklys.
- Srieginės kiaurymės ruošinio atramai.

Detalus aprašymas:

- Ruošinio tvirtinimo tikslumas 0,02 mm.
- Kreipiamoji grūdinta indukcinio būdu.
- Su kiaurymėmis 18M16 nulinio taško fiksavimo sistemai, kai atstumas 200 mm
- Visos pusės išskyrus priekinę nušlifotos: tinka naudoti horizontaliose ir vertikaliose plokštumose.
- Hermetiškas ir įzotintas suklys.

Tiekimo sudėtis:

4 spaustukai ir sukamoji rankena. **Be pakopinių lūpų.**

Priedai pasirinktinai:

- Populiariausių gamintojų lūpos, dydžiai 125, pvz., Nr. 361400 – 361660, Nr. 362390 – 362600, Nr. 361295, Nr. 361296.
- Lygiavimo ir fiksavimo rinkinys žr. Nr. 360530.
- Ruošinių fiksatorius, sukamoji rankena Nr. 360555; 360800.
- Fiksatorius Nr. 360025.
- Kampinė pavara Nr. 360471.

Pastaba:

- Tinkamą korpuso ilgintuvą 125 žr. Nr. 360467_125 atsarginių dalių sąrašė.
- Dydis 125X tiekiamas kartu su lūpomis 361295 125 ir 361296 125. Galima naudoti su XPent keičiamomis lūpomis.
- Tinkamas korpuso ilgintuvas 60 yta Nr. 360420 160

Pastaba:

Dydis 125X tiekiamas kartu su lūpomis 361295 125 ir 361296 125. Galima naudoti su XPent keičiamomis lūpomis.

Techninis aprašymas

$r \pm 0,015$	118 mm
$o - 0,02$	40 mm
Atstumas tarp griovelių p H7	20 mm
Skersinis griovelis n H7	20 mm
Žiaunų aukštis h	39,5 mm
Užveržimo ribos b	0 - 182 mm
Išilginis griovelis l H7	20 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	HiPo
Korpuso plotis B	125 mm
Užspaudimo ribos d	131 - 313 mm
Užspaudimo jėga iki maks.	40 kN
$m \pm 0,02$	180 mm
$s - 0,02$	62 mm
Bendras ilgis L	512 mm
Korpuso ilgis a	424 mm
Korpuso aukštis c $-0,02$	100 mm
Modelis	Nulinio taško fiksavimo sistema
Svoris	35 kg

t	144 mm
Serija	HiPoClamp
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas

Priedai

Pakopinė juostelė, spragtelėjimo sistema Tipui 125	361962 125
Korpuso ilgintuvas Tipui 125	360467 125
Pakopinė juostelė, spragtelėjimo sistema Tipui 125	361952 125
Pakopinė juostelė pakopinei pusei Tipui 125	361972 125