

Garant**NC didelės užspaudimo jėgos spaustuvas HiPo Clamp su jėgos stiprintuvu,
Tipas: 125X****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	360465 125X
GTIN	4045197991263
Produktų klasė	31F

Aprašymas**Modelis:**

- Ruošinio tvirtinimo tikslumas 0,02 mm.
- Tvirtinimo matmenys atitinka su kitų gamintojų spaustuvais.
- Universalioji konstrukcija tinka įvairioms užspaudimo lūpų sistemoms.
- Kreipiančioji grūdinta indukcinio būdu.
- Visiškai uždaras suklys (lengviau valyti).
- Iš abiejų pusių srieginės kiaurymės ruošinių fiksavimo atramoms.
- Su kiaurymėmis 18M16 nulinio taško fiksavimo sistemai, kai atstumas 200 mm.
- Visos pusės išskyrus priekinę nušlifotos: tinka naudoti horizontaliose ir vertikaliose plokštumose.
- Galima pritvirtinti kampinę pavarą.
- Hermetiškas ir įzotintas suklys.
- Srieginės kiaurymės ruošinio atramai.

Detalus aprašymas:

- Ruošinio tvirtinimo tikslumas 0,02 mm.
- Kreipiamoji grūdinta indukcinio būdu.
- Su kiaurymėmis 18M16 nulinio taško fiksavimo sistemai, kai atstumas 200 mm
- Visos pusės išskyrus priekinę nušlifotos:tinka naudoti horizontaliose ir vertikaliose plokštumose.
- Hermetiškas ir įzotintas suklys.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su pakopinėmis lūpomis 361295 125 ir 361296 125, 4 spaustukai ir sukamoji rankena.

Priedai pasirinktinai:

- Populiariausių gamintojų lūpos, dydžiai 125, pvz., Nr. 361400 – 361660, Nr. 362390 – 362600, Nr. 361295, Nr. 361296.
- Lygiavimo ir fiksavimo rinkinys žr. Nr. 360530.
- Ruošinių fiksatorius, sukamoji rankena Nr. 360555; 360800.
- Fiksatorius Nr. 360025.
- Kampinė pavara Nr. 360471.
- Adapterio plokštė greitam kumštelių keitimui Xtric Nr. 361293; 361294 dyd. 125.
- Adapterio plokštės Nr 361297; 361298 dyd. 125.

Pastaba:

- Tinkamą korpuso ilgintuvą 125 žr. Nr. 360467_125 atsarginių dalių sąrašė.
- Dydis 125X tiekiamas kartu su lūpomis 361295 125 ir 361296 125. Galima naudoti su XPent keičiamomis lūpomis.
- Tinkamas korpuso ilgintuvas 60 yta Nr. 360420 160

Pastaba:

Dydis 125X tiekiamas kartu su lūpomis 361295 125 ir 361296 125. Galima naudoti su XPent keičiamomis lūpomis.

Techninis aprašymas

Korpuso ilgis a	424 mm
t	144 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	HiPo
Bendras ilgis L	512 mm
Skersinis griovelis n H7	20 mm
Užspaudimo jėga iki maks.	40 kN
Modelis	Nulinio taško fiksavimo sistema
Žiaunų aukštis h	39,5 mm
Atstumas tarp griovelių p H7	20 mm
o -0,02	40 mm
Užspaudimo ribos d	131 - 313 mm
Korpuso aukštis c -0,02	100 mm
Užveržimo ribos b	0 - 182 mm
r ±0,015	118 mm
Išilginis griovelis l H7	20 mm
m ±0,02	180 mm

s – 0,02	62 mm
Svoris	35 kg
Korpuso plotis B	125 mm
Serija	HiPoClamp
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas

Priedai

Pakopinė juostelė, spragtelėjimo sistema Tipui 125	361962 125
Pakopinė juostelė pakopinei pusei Tipui 125	361972 125
Korpuso ilgintuvas Tipui 125	360467 125
Pakopinė juostelė, spragtelėjimo sistema Tipui 125	361952 125
Kampinė pavara Tipui 125	360471 125
Fiksuota pakopinė lūpa Kai lūpų plotis 125 mm	361296 125
Pakopinė paslanki užspaudimo lūpa Kai lūpų plotis 125 mm	361295 125
NC didelės užspaudimo jėgos spaustuvas HiPo Clampsu jėgos stiprintuvu Tipas 1250	360465 1250