

Pristatomas stelažas su ilgomis lentynomis, Gylis 600 mm, Aukštis / lentynos plotis: 2000/2500mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	990955 2000/2500
GTIN	4004514225870
Produktų klasė	960

Aprašymas

Modelis:

Karkasas cinkuotas. Pasirinktinai su 25 mm storio cinkuotomis plieninėmis arba drožlių plokštėmis. Skirtingų rūšių skersiniai priklausomai nuo reikalingos lentynos apkrovos (skersinių aukštis 55–85 mm). Greitai sumontuojama tiesiog įstatant ZG tipo skersinius. **Lentynos apkrova** maksimaliai 1050 kg, **sekcijos apkrova** maksimaliai 3500 kg.

Aprašymas:

Konstrukciniai matmenys:

nominalusis ilgis + stovų skaičius × 57 mm.

Paskirtis:

Didelių gabaritų bei sunkių daiktų sandėliavimui. Pakrauti ir išimti sandėliuojamas medžiagas galima iš abiejų pusių.

Spalva:

Stovai panašūs į RAL 5017, mėlyni, skersiniai panašūs į RAL 2004, oranžiniai, **dažyti milteliniu būdu**.

Pastaba:

- **Laisvas lenkimo ilgis (K) turi neviršyti 1200 mm, tačiau tik tada, kai sekcijos maksimali apkrova yra 2600 kg. Leistina sekcijos apkrova turi būti atitinkamai sumažinta pagal šios lentynos dydį.**
- **Tvirtinimo prie grindų ir sienos elementai neįeina į tiekimo sudėtį.**

- Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis	2557 mm
Aukštis	2000 mm
Lentynos medžiaga	Plieninė plokštė
Lentynos gylis	600 mm
Lentynų iš plieno skydelių skaičius	3
Susimontuoja pats klientas	taip
Lentynos konstrukcija	Pristatoma lentyna
Lentynos plotis	2500 mm
Plotis	2557 mm
Lentynos apkrova	820 kg
Gylis	600 mm
Lentynos gylis	600 mm
Lentynų plotis	2500 mm
Lentynos aukštis	2000 mm
Lentynos storis	25 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Montavimas	Įstatoma lentyna
Spalvos pasirinkimas	RAL 5010, 2004
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 600 mm
Produkto rūšis	Stelažas su ilgomis lentynomis