

Ilga pristatoma lentyna, Gylis 600 mm, Aukštis / lentynos plotis: 2000/2140mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	990985 2000/2140
GTIN	4004514225221
Produktų klasė	960

Aprašymas

Modelis:

Karkasas cinkuotas. Pasirinktinai su 25 mm storio cinkuotomis plieninėmis arba drožlių plokštėmis. Skirtingų rūšių skersiniai priklausomai nuo reikalingos lentynos apkrovos (skersinių aukštis 55 – 85 mm). Greitai sumontuojama tiesiog įstatant ZG tipo skersinius. **Lentynos apkrova** maksimaliai 1050 kg, **sekcijos apkrova** maksimaliai 3500 kg.

Aprašymas:

Konstruktiniai matmenys:

nominalusis ilgis + stovų skaičius × 57 mm.

Paskirtis:

Didelių gabaritų bei sunkių daiktų sandėliavimui. Pakrauti ir išimti sandėliuojamas medžiagas galima iš abiejų pusių.

Spalva:

Stovai panašūs į RAL 5017, mėlyni, skersiniai panašūs į RAL 2004, oranžiniai, **dažyti miltelinio būdu**.

Pastaba:

- **Laisvas lenkimo ilgis (K) turi neviršyti 1200 mm, tačiau tik tada, kai sekcijos maksimali apkrova yra 2600 kg. Leistina sekcijos apkrova turi būti atitinkamai sumažinta pagal šios lentynos dydį.**
- **Tvirtinimo prie grindų ir sienos elementai neįeina į tiekimo sudėtį.**

- Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Lentynos plotis	2140 mm
Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis	2197 mm
Susimontuoja pats klientas	taip
Lentynos konstrukcija	Pristatoma lentyna
Lentynų iš medžio drožlių plokščių skaičius	3
Lentynos medžiaga	Medžio drožlių plokštė
Plotis	2197 mm
Aukštis	2000 mm
Lentynos apkrova	950 kg
Lentynos gylis	600 mm
Gylis	600 mm
Lentynos gylis	600 mm
Lentynų plotis	2140 mm
Lentynos aukštis	2000 mm
Plokštelės storis	25 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Montavimas	Įstatoma lentyna
Spalvos pasirinkimas	RAL 5010, 2004
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 600 mm
Produkto rūšis	Stelažas su ilgomis lentynomis