

Bazinis stelažas su ilgomis lentynomis, Gylis 600 mm, Aukštis / lentynos plotis: 2500/2500mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|------------------|
| Užsakymo numeris | 990980 2500/2500 |
| GTIN | 4004514225320 |
| Produktų klasė | 960 |

Aprašymas

Modelis:

Karkasas cinkuotas. Pasirinktinai su 25 mm storio cinkuotomis plieninėmis arba drožlių plokštėmis. Skirtingų rūšių skersiniai priklausomai nuo reikalingos lentynos apkrovos (skersinių aukštis 55 – 85 mm). Greitai sumontuojama tiesiog įstatant ZG tipo skersinius. **Lentynos apkrova** maksimaliai 1050 kg, **sekcijos apkrova** maksimaliai 3500 kg.

Aprašymas:

Konstrukciniai matmenys:

nominalusis ilgis + stovų skaičius × 57 mm.

Paskirtis:

Didelių gabaritų bei sunkių daiktų sandėliavimui. Pakrauti ir išimti sandėliuojamas medžiagas galima iš abiejų pusių.

Spalva:

Stovai panašūs į RAL 5017, mėlyni, skersiniai panašūs į RAL 2004, oranžiniai, **dažyti miltelinio būdu**.

Pastaba:

- **Laisvas lenkimo ilgis (K) turi neviršyti 1200 mm, tačiau tik tada, kai sekcijos maksimali apkrova yra 2600 kg. Leistina sekcijos apkrova turi būti atitinkamai sumažinta pagal šios lentynos dydį.**
- **Tvirtinimo prie grindų ir sienos elementai neįeina į tiekimo sudėtį.**

- **Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.**

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------------------------------|
| Lentynos apkrova | 1050 kg |
| Lentynos konstrukcija | Bazinė lentyna |
| Lentynų iš medžio drožlių plokščių skaičius | 4 |
| Lentynos gylis | 600 mm |
| Lentynos medžiaga | Medžio drožlių plokštė |
| Lentynos plotis | 2500 mm |
| Susimontuoja pats klientas | taip |
| Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis | 2614 mm |
| Aukštis | 2500 mm |
| Plotis | 2614 mm |
| Gylis | 600 mm |
| Lentynos gylis | 600 mm |
| Lentynų plotis | 2500 mm |
| Lentynos aukštis | 2500 mm |
| Plokštelės storis | 25 mm |
| Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm |
| Montavimas | Įstatoma lentyna |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 5010, 2004 |
| Produkto pavadinimo požymis | Gylis 600 mm |
| Produkto rūšis | Stelažas su ilgomis lentynomis |