



Darbinė sulankstoma pakyla, lipama iš abiejų pusių, Pakopų skaičius su platforma: 2X2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	966070 2X2
GTIN	4003866403721
Produktų klasė	96Z

Aprašymas

Modelis:

Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių. Didelė platforma su integruota šarnyrine jungtimi. 85 mm gylis pakopos su neslidžia rifliuota danga ir patentuota 7 taškų laiptelių ir skersinių jungtimi. Optimalus stabilumas standžia jungtimi iš abiejų pusių.

Standartas:

DIN EN 14183.

Techninis aprašymas

Skersinio/pakopos gylis	85 mm
Darbinis aukštis apie	2,49 m
Pakopų skaičius su platforma	2x2
Svoris	5,7 kg
Platformos aukštis be turėklų	0,49 m
apatinis išorinis plotis	0,7 m

Platformos gylis	300 mm
Platformos plotis	600 mm
Prieinamumas	iš abiejų pusių
Laiptelis	pakopa
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
Produkto rūšis	Darbinis postamentas